

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/dps3010du-zasilacz-laboratoryjny-0-30v-0-10a-interfejs-usb-p-10056.html>



DPS3010DU zasilacz laboratoryjny 0-30V 0-10A + interfejs USB

Cena brutto	925,00 zł
Cena netto	752,03 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DPS-3010DU
Producent	Zhaoxin

Opis produktu

DPS-3010DU zasilacz laboratoryjny 0-30V 0-10A + interfejs USB

DPS-3010DU produkcji Zhaoxin to niezawodny zasilacz laboratoryjny umożliwiający regulację napięcia wyjściowego w zakresie od 0V do 30V z rozdzielczością regulacji 0,01V. Maksymalna wydajność prądowa do 10A w całym przedziale napięcia wyjściowego. Cyfrowe sterowanie nastawami napięcia i prądu. 4 komórki pamięci na nastawy napięcia i prądu. Dodatkowe funkcje OCP i OVP. Duży czytelny wyświetlacz o dużej rozdzielczości pomiaru napięcia i prądu. DPS-3010DU to solidna konstrukcja zbudowana w oparciu o tradycyjny transformator i liniowy układ stabilizacji napięcia. Zasilacz umieszczony w metalowej obudowie z gumowymi nóżkami.

dane techniczne:

- programowalny zasilacz laboratoryjny DPS3010DU Zhaoxin
- cyfrowe sterowanie przy pomocy impulsatora
- szeregowy **interfejs USB do komunikacji z PC**
- 4 komórki pamięci na nastawy napięcie-prąd
- płynna regulacja napięcia wyjściowego: 0V do **30,00V**
- płynna regulacja prądu wyjściowego w zakresie: 0 do **10,000A**
- wydajność prądowa do 10A
- jednoczesny odczyt napięcia i płynącego prądu na wyjściu
- wyświetlacz LED
- woltomierz: rozdzielczość 0,01V = 10mV
- amperomierz: rozdzielczość 0,01A = 10mA
- tryby pracy:
 - ▶ C.V. (Constant Voltage -stabilizacja napięcia wyjściowego)
 - ▶ C.C. (Constant Current - stabilizacja prądu wyjściowego)
 - ▶ OCP - Over Current Protect - bezpiecznik nadprądowy
 - ▶ OVP - Over Voltage Protect - bezpiecznik napięciowy
- zasilacz liniowy:
 - ▶ **zbudowany w oparciu o transformator i liniowy układ stabilizacji napięcia**
 - ▶ przystosowany do pracy ciągłej
 - ▶ niezawodny
- stosunkowo małe wymiary zewnętrzne
- wygodna gumowa rączka do przenoszenia
- przycisk OUTPUT - uruchamiający wyjście zasilacza
- chłodzenie aktywne za pomocą wbudowanego wentylatora (wymuszony obieg powietrza)

-
- ▶ wentylator połączony z czujnikiem temperatury
 - ▶ uruchomienie wentylatora następuje dopiero gdy pobierany jest większy prąd - po nagrzeniu się radiatora

nagranie z prezentacją zasilaczy z serii DPS-xxxx Zhaoxin:

zestaw zawiera:

- zasilacz DPS-3010DU Zhaoxin
- kabel sieciowy
- uniwersalny przewód pomiarowy

Uniwersalny przewód pomiarowy (kabel) przeznaczony do współpracy z miernikami uniwersalnych lub zasilacza laboratoryjnymi. Przewód z jednej strony jest zakończony standardowymi wtykami typu banan 4mm pasującymi do np. wejść multimetra, wyjść zasilacza laboratoryjnego. Zakończony złączami na przewodzie: 2x krokodylek + 2x haczyk + 2x haczyk z dzielnikiem napięcia.

Uniwersalny przewód serwisowy wykorzystywany najczęściej do wyjścia zasilacza laboratoryjnego. Wtyki typu banan 4mm czerwony i czarny wkładamy do gniazda wyjściowego zasilacza laboratoryjnego DC. Z drugiej strony mamy 3 pary wyjść napięcia zasilającego. W zależności od potrzeby możemy wykorzystać krokodylki lub haczyki by doprowadzić napięcie zasilające do urządzenia lub modułu elektronicznego. Dodatkowa 3 para haczyków w kolorze zielony + żółty jest wyjściem napięcia z dzielnika napięcia 2:1 np. mając na wejściu ustawioną wartość napięcia 10V to na parze wyjścia haczyków zielonego i żółtego mamy napięcie 5V (dwukrotnie niższe).

gwarancja:

- 24 m-ce

zdjęcia: