

Dane aktualne na dzień: 15-06-2026 23:48

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/kontakt-ipa-plus-1l-izopropanol-alkohol-izopropylowy-p-206.html>



Kontakt IPA plus 1L - izopropanol alkohol izopropylowy


Cena brutto	31,30 zł
Cena netto	25,45 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AGT-003
Kod producenta	ART.AGT-003
Kod EAN	5901764329480
Producent	AG TermoPasty

Opis produktu

Kontakt Ipa Plus izopropanol 1000ml



Kontakt IPA PLUS to wysokiej czystości alkohol izopropylowy (propan-2-ol) o stężeniu minimalnym 99,8%, oferowany w praktycznej butelce o pojemności 1000 ml (model ART.AGT-003). Jest to profesjonalny środek chemiczny stworzony z myślą o specjalistach i pasjonatach technologii, wymagających większej wydajności przy pracach serwisowych. Zapewnia doskonale właściwości czyszczące i odtłuszczające, skutecznie usuwając trudne zabrudzenia, tłuszcze, topniki oraz środki smarne bez pozostawiania smug, plam czy śladów. Preparat szybko odparowuje, co pozwala na natychmiastowe użycie czyszczonych urządzeń z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa dla elektroniki. Brak uciążliwego zapachu znacząco podnosi komfort pracy w warsztacie czy serwisie.



Szczegółowa lista parametrów i funkcji

- Marka: **AG TermoPasty**
- Model: **ART.AGT-003**
- Główny składnik: Izopropanol (propan-2-ol)
- Pojemność i opakowanie: **1000 ml**
- Czystość: min. 99,8%
- Chemiczna neutralność: zgodny ze szkłem, metalami i plastikiem
- Okres przydatności: 3 lata

Zastosowania produktu

- Czyszczenie optyki i precyzji: obiektywy, mikroskopy, lasery, czytniki CD/DVD/Photo CD
- Serwis elektroniki: płytki PCB, złącza światłowodów, mechanizmy i głowice AV
- Przygotowanie powierzchni: odtłuszczanie przed lutowaniem, malowaniem czy lakierowaniem
- Konserwacja: czyszczenie narzędzi, przepływomierzy, sit oraz atomizerów
- Inne: płyn roboczy do myjek ultradźwiękowych oraz dezynfekcja stanowisk roboczych

Właściwości fizykochemiczne	
Wygląd i barwa	Klarowna bezbarwna ciecz (Max. 10 Pt-Co)
Zawartość głównego składnika	Min. 99,8%
Gęstość w 20°C	Min. 0,79 g/cm ³
Kwasowość (kwas octowy)	Max. 0,01%
Początek destylacji IBP	Min. 82,0°C

Instrukcja obsługi

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego. Przed użyciem należy uważnie przeczytać kartę charakterystyki. Zawsze upewnij się, że czyszczone urządzenie jest odłączone od źródła zasilania.

Płyn można aplikować bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię lub nasączając nim bezpyłową ściereczkę czy odpowiedni aplikator. Po rozprowadzeniu środka, delikatnie przetrzyj zabrudzony obszar. Pozostaw element na krótką chwilę, aby resztki alkoholu izopropylowego mogły w pełni i samoczynnie odparować, zapewniając czystość bez smug i zacieków.

Zasady magazynowania

Magazynować w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w suchych i bardzo dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Z uwagi na wysoką łatwopalność, produkt trzymać z dala od źródeł ciepła, iskier oraz otwartego ognia. Unikać bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne i temperatury powyżej 30°C. Chronić przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

Dodatkowe materiały:



[Karta techniczna \(TDS\)](#)



[Karta charakterystyki \(MSDS\)](#)