

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/soldabsorb-plecionka-do-odsysania-cyny-0-9mm-1-5m-p-9132.html>

SOLDABSORB plecionka do odsysania cyny 0,9mm 1,5m

Cena brutto	16,00 zł
Cena netto	13,01 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	33396
Kod producenta	SOLDABSORB
Kod EAN	5412386071362
Producent	KONTAKT CHEMIE

Opis produktu

SOLDABSORB plecionka do odsysania cyny 0,9mm 1,5m

SOLDABSORB to wysokowydajne plecionki rozlutowujące do szybkiego i czystego rozlutowywania elementów elektronicznych. Szczególnie drobna siatka miedziana ma dużą moc ssania, dzięki czemu skraca się czas rozlutowywania i minimalizuje ryzyko uszkodzenia cieplnego. Dzięki specjalnemu topnikowi no-clean nie ma agresywnych pozostałości, więc nie ma potrzeby późniejszego czyszczenia.

Taśma rozlutowująca, lico, lica, plecionka do odsysania cyny, taśma ssąca to potocznie nazwy plecionki miedzianej (taśmy złożonej z wielu cienkich przewodów miedzianych). Wykorzystuje się ją w elektronice do odessania cyny z pól lutowniczych tzw. padów na płytce drukowanej PCB lub czyszczenia padów przy reballingu z układami BGA. Elementy elektroniczne na obwodach drukowanych PCB lutowane są przy pomocy różnego rodzaju stopów najczęściej cyny z ołowiem itp. W celu wymiany lub demontażu elementu elektronicznego istnieje konieczność jego odlutowania. Najczęściej do tego celu wykorzystuje się ręczne odsysacze lub rozlutownice. Niekiedy jednak istnieje potrzeba precyzyjnego i dokładnego odessania nadmiaru cyny w miejsca pola lutowniczego lub nie można wykorzystać odsysacza ze względu na duże wymiary końcówki. Wtedy możemy wykorzystać do odessania cyny oferowaną plecionkę - "taśmę ssącą".

dane techniczne:

- plecionka - lica - taśma rozlutowująca - plecionka do odsysania cyny
- producent: Kontakt Chemie
33396
SOLDABSORB 1,5 M 25x0,9 mm
EAN: 5412386071362
- szerokość: **0,9mm**
- długość: **1,5m**

cechy i zalety SOLDABSORB:

- cienki drut miedziany wolny od tlenków i oleju
- impregnowane specjalnym topnikiem dla lepszego efektu
- pozostałości są bezhalogenowe i nieprzewodzące - co oznacza, że nie trzeba ich usuwać
- do 4 razy szybciej niż knoty na bazie kalafonii, co zmniejsza ryzyko uszkodzeń termicznych
- drut z czystej miedzi zapewnia doskonałą przewodność cieplną i szybsze rozlutowywanie w niższych temperaturach

Jak używać plecionki do odsysania cyny?

1. Rozgrzej lutownicę do temperatury pracy
2. Wsuń z podajnika odpowiednią długość taśmy
3. Przyłóż taśmę do punktu lutowniczego lub miejsca z którego ma zostać odessana cyna.
4. Przyłóż grzałkę lutownicy do taśmy, aby jego ciepło poprzez taśmę ssącą roztopiło cynę. Płynna cyna z punktu lutowniczego przepłynie do wnętrza plecionki miedzianej (widoczny efekt pokrycia miedzi warstwą cyny).
5. W razie potrzeby odetnij szczypcami zużytą część taśmy i w razie potrzeby powtórz operację odsysania cyny.
6. Plecionka miedziana pokryta jest niewielką warstwą topnika. W celu zwiększenia szybkości i efektywności odsysania cyny można zastosować dodatkową kalafonię lub topnik.