

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/soldabsorb-plecionka-do-odsysania-cyny-1-4mm-1-5m-p-9133.html>

## SOLDABSORB plecionka do odsysania cyny 1,4mm 1,5m

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto      | <b>16,20 zł</b>       |
| Cena netto       | <b>13,17 zł</b>       |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>     |
| Numer katalogowy | <b>33397</b>          |
| Kod producenta   | <b>SOLDABSORB</b>     |
| Kod EAN          | <b>5412386071379</b>  |
| Producent        | <b>KONTAKT CHEMIE</b> |

### Opis produktu

SOLDABSORB plecionka do odsysania cyny 1,4mm 1,5m

SOLDABSORB to wysokowydajne plecionki rozlutowujące do szybkiego i czystego rozlutowywania elementów elektronicznych. Szczególnie drobna siatka miedziana ma dużą moc ssania, dzięki czemu skraca się czas rozlutowywania i minimalizuje ryzyko uszkodzenia cieplnego. Dzięki specjalnemu topnikowi no-clean nie ma agresywnych pozostałości, więc nie ma potrzeby późniejszego czyszczenia.

Taśma rozlutowująca, lico, lica, plecionka do odsysania cyny, taśma ssąca to potocznie nazwy plecionki miedzianej (taśmy złożonej z wielu cienkich przewodów miedzianych). Wykorzystuje się ją w elektronice do odessania cyny z pól lutowniczych tzw. padów na płytce drukowanej PCB lub czyszczenia padów przy reballingu z układami BGA. Elementy elektroniczne na obwodach drukowanych PCB lutowane są przy pomocy różnego rodzaju stopów najczęściej cyny z ołowiem itp. W celu wymiany lub demontażu elementu elektronicznego istnieje konieczność jego odlutowania. Najczęściej do tego celu wykorzystuje się ręczne odsysacze lub rozlutownice. Niekiedy jednak istnieje potrzeba precyzyjnego i dokładnego odessania nadmiaru cyny w miejsca pola lutowniczego lub nie można wykorzystać odsysacza ze względu na duże wymiary końcówki. Wtedy możemy wykorzystać do odessania cyny oferowaną plecionkę - "taśmę ssącą".

#### dane techniczne:

- plecionka - lica - taśma rozlutowująca - plecionka do odsysania cyny
- producent: Kontakt Chemie  
33397  
SOLDABSORB 1,5M 25x1,4mm  
EAN: 5412386071379
- szerokość: **1,4mm**
- długość: **1,5m**

#### cechy i zalety SOLDABSORB:

- cienki drut miedziany wolny od tlenków i oleju
- impregnowane specjalnym topnikiem dla lepszego efektu
- pozostałości są bezhalogenowe i nieprzewodzące - co oznacza, że nie trzeba ich usuwać
- do 4 razy szybciej niż knoty na bazie kalafonii, co zmniejsza ryzyko uszkodzeń termicznych
- drut z czystej miedzi zapewnia doskonałą przewodność cieplną i szybsze rozlutowywanie w niższych temperaturach

---

### **Jak używać plecionki do odsysania cyny?**

1. Rozgrzej lutownicę do temperatury pracy
2. Wsuń z podajnika odpowiednią długość taśmy
3. Przyłóż taśmę do punktu lutowniczego lub miejsca z którego ma zostać odessana cyna.
4. Przyłóż grot lutownicy do taśmy, aby jego ciepło poprzez taśmę ssącą roztopiło cynę. Płynna cyna z punktu lutowniczego przepłynie do wnętrza plecionki miedzianej (widoczny efekt pokrycia miedzi warstwą cyny).
5. W razie potrzeby odetnij szczypcami zużytą część taśmy i w razie potrzeby powtórz operację odsysania cyny.
6. Plecionka miedziana pokryta jest niewielką warstwą topnika. W celu zwiększenia szybkości i efektywności odsysania cyny można zastosować dodatkową kalafonię lub topnik.