

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/uchwyt-do-sit-bga-jig-90x90mm-stacja-do-napraw-p-1578.html>



Uchwyt do sit BGA JIG 90x90mm - stacja do napraw

Cena brutto	125,00 zł
Cena netto	101,63 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	JIG-I
Producent	akcesoria BGA

Opis produktu

Stolik JIG wykorzystywany jest przy naprawach układów BGA notebooków, konsol i innych urządzeń. W stoliku JIG montuje się odpowiednie sita zależne od naprawianego elementu BGA. Dzięki stolikowi JIG sita nie odkształcają się, należy pamiętać o docięnięciu sita w celu otrzymania w każdym punkcie stoliczka i sita tej samej temperatury.

Uchwyt do sit BGA JIG 90x90mm - stacja do napraw

Profesjonalny system naprawczy układów BGA notebooków, konsol itp. używany do stawiania kulek reallingu. Przystosowany do monażu sit o wymiarach 90x90mm, wyposażony w uchwyty które umożliwiają opuszczanie części z układem przez co można wyjąć układ z matrycy bez ryzyka przesunięcia kulek.

Stacja posiada wygodny system mocowań dla układów oraz sit co gwarantuje że podczas procesu reballingu całość się nie odkształci a kulki będą przylegać równomiernie na całej powierzchni układu. Ramka tym wyróżnia się od innych ramek iż po umieszczeniu kulek w sicie część dolną ramki możemy opuścić na dół otrzymując gotowy układ z nałożonymi kulkami. Jest to najbardziej komfortowa ramka do stawiania kulek BGA jaka jest obecnie dostępna na rynku.

Stacja wysokiej jakości bardzo dokładnie wykonana.

W zestawie imbus - klucz do pozycjonowania układów BGA i mocowania sit.

Filmy instruktażowe:

<http://www.youtube.com/watch?v=o0gBJTQmmtc>
<http://www.youtube.com/watch?v=VTAU647jzzk&feature=endscreen&NR=1>
<http://www.youtube.com/watch?v=jiY9ryVPi7M>
<http://www.youtube.com/watch?v=Oub-CnlwHaM&feature=related>
<http://www.youtube.com/watch?v=FSpH5ugL8us>

Dane techniczne

- zastosowanie - sita z ramką o wymiarach 90x90mm
- wymiary stacji - 90mm x 90mm x 100 mm
- minimalne wymiary układu 16x16mm
- maksymalne wymiary układu 50x50mm

W zestawie znajduje się

- część dolna do mocowania układu
- część górna do mocowania sit
- klucz do ustawiania wymiarów układu i mocowania sita

Zdjęcia: